



## Greitaeigė freza MFH Harrier, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	222060 32/2
GTIN	4960664712472
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

#### Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	1,5 mm
Ø $D_3$	15 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229717 (15IP; 3,5 Nm)
maksimalus pjūvio gylis $a_{\text{p max}}$ kai geometrija LD	3,5 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	32 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	14,4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,43 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229717
-------------------	--------