



Greitaeigė freza MFH Harrier, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222065 125/7
GTIN	4960664707782
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229719 (20IP; 4,5 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Bendras ilgis L_{viso}	63 mm

maksimalus pjūvio gylis $a_{p\ max}$ kai geometrija LD	5 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	125 mm
Keičiamų plokštelių dydis	14
$\varnothing D_3$	101 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Vidinis aušinimas	taip
Apskritimnio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	226 mm
Apskritimnio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	248 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	100 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,21 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritimnis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229719
-------------------	--------