



Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6HX, TiCN, M: M20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132160 M20
GTIN	4045197071378
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Su paviršinėmis įpjovomis.

Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitinkmuo iš naujosios serijos Nr. 132180.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 140 mm

Koto \varnothing : 16 mm

Koto keturbriaunis: 12 mm

Kiaurymės \varnothing : 17,5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės \varnothing	17,5 mm
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio \varnothing	20 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai

Norma	DIN 376
Koto Ø	16 mm
Bendras ilgis L _{viso}	140 mm
Koto keturbriaunis	12 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	40 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M20
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna