

Garant

Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E-PM 6GX, TiN, M: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139135 M12
GTIN	4045197508836
Produktų klasė	11H

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12).

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.

Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas**.

Tolerancijos klasė: ISO 3X / 6GX = **nuokrypis 0,02–0,04 mm**.

Paskirtis:

Ruošiniams, dengiamiems **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami lengvai traukiasi.

Tolerancijos klasė: ISO 3X 6GX

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto $\varnothing D_s$: 9 mm

Koto kvadratas \square : 7 mm

Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis: 11,2 mm

Techninis aprašymas

Sriegio \varnothing	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Drožlių griovelių skaičius	5
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Koto $\varnothing D_s$	9 mm

Koto kvadratas □	7 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	11,2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio dydis	M12
Danga	TiN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	42 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	42 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	32 m/min	P

Plienas <900 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	17 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	22 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		