

Garant**GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, M: M14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131110 M14
GTIN	4067263829973
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:**

High-Performance sriegikliai, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniams**. Ypač ilgi **drožlių grioveliai** ir kakliuko ilgis, skirtas naudoti **sriegio gyliams iki 4xD**.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.**
- **Ypač ilga drožlių griovelių forma.**

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Koto kvadratas □	9 mm
Ašmenys	HSS E PM
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	56 mm
Koto Ø D _s	11 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Sriegio tipas	M
Sriegio žingsnis	2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio dydis	M14
Bendras ilgis L	125 mm

Sriegio Ø	14 mm
Kiaurymės Ø	12 mm
Danga	DLC
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 4×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	35 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	32 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N
PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N
CuZn	tinka	25 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.

tinka