



## Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E 6HX, TiAlN, M: M10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	139132 M10
GTIN	4045197446596
Produktų klasė	12H

### Aprašymas

#### Modelis:

Dyd. M1–M1,4 – **tolerancijos klasė:** ISO 1X / 4HX

**DIN 2174** (≈ **DIN 371** ≤ M10; ≈ **DIN 376** ≥ M12).

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 9,35 mm

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	5
Sriegio Ø	10 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Koto kvadratas □	8 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	9,35 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	15 mm

Sriegio dydis	M10
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

