

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, įzotintas + oksiduotas, M: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132420 M10
GTIN	4045197071576
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Gili vidinė įpjova. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.****Privalumai:****Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 8,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Kiaurymės Ø	8,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	10 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	100 mm

Koto kvadratas □	8 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	20 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M10
Danga	jazotintas + oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Ti >850 N/mm ²	tinka	6 m/min	S
Inkonelis	tinka	2 m/min	S
MMC	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

