

**Garant****GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, G: G1/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137310 G1/4
GTIN	4067263830634
Produktų klasė	11I

**Aprašymas****Modelis:**

**High-Performance sriegikliai**, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniams**. Kintamo žingsnio drožlialaužiai užtikrina **optimalų drožlių pašalinimą ir proceso patikimumą**.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.**
- **Kintamas drožlialaužių griovelių žingsnis.**
- **Trumpa forma E.**

**Paskirtis:**

**Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	32,9 mm
Sriegio dydis	G1/4
Koto kvadratas □	9 mm
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio Ø	13,16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	19
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio žingsnis	1,337 mm

Drožlių griovelių skaičius	3
Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Kiaurymės $\varnothing$	11,8 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Serija	Master Tap
Danga	DLC
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Tolerancijos klasė	ISO 228
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2,5 \times D$ kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Koto tolerancija	h9
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	tinka	35 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	32 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N

PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N
CuZn	tinka	25 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		