

**Garant**
**GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis ilgas, DLC, M: M20**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131115 M20
GTIN	4067263830078
Produktų klasė	11I

**Aprašymas**
**Modelis:**

**High-Performance sriegikliai**, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniams**. Ypač ilgi **drožlių grioveliai** ir kakliuko ilgis, skirtas naudoti **sriegio gyliams iki 4xD**.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.**
- **Ypač ilga drožlių griovelių forma.**

Labai ilgas kotas.

**Techninis aprašymas**

Sriegio tipas	M
Norma	Gamykliniai standartai
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio dydis	M20
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Sriegio $\varnothing$	20 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės $\varnothing$	17,5 mm
Koto kvadratas $\square$	12 mm
Bendras ilgis L	200 mm

Sriegio gylis	80 mm
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Danga	DLC
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 4×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	tinka	35 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	32 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N
PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N
CuZn	tinka	25 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.

tinka