

## Garant

### Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais ypač ilgas HSS-E-PM forma C 6HX, TiAlN, M: M10



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	139208 M10
GTIN	4062406383725
Produktų klasė	111

#### Aprašymas

##### Modelis:

Naujausios kartos **našus valcuojantis sriegiklis**, specialiai sukurta naudoti **apdirbant plieno medžiagas**.

- **Optimizuota daugiakampio geometrija mažesniajam sukimo momentui.**
- **Daugiasluoksnė HIPMS danga užtikrina aukštą atsparumą dilimui.**
- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**

**Tolerancijos klasė ISO 2X/6HX.**

Labai ilgas kotas.

##### Privalumai:

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 9,35 mm

#### Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Serija	GARANT Master
Sriegio Ø	10 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	9,35 mm
Bendras ilgis L	200 mm

Koto kvadratas □	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Sriegio dydis	M10
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Drožlių griovelų skaičius	6
Koto $\emptyset D_s$	10 mm
Sriegio gylis	30 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	Gamykliniai standartai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	34 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	33 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32 m/min	P

Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	24 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	16 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	M
CuZn	tinka	20 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		