

Garant**GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, G: G1/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133260 G1/4
GTIN	4067263830184
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:****High-Performance sriegikliai, specialiai sukurti aliuminiui ir spalvotiems lydiniams.**

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina maksimalų pjovimo briaunos stabilumą**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai, mažiau limpa drožlės.**

Paskirtis:**Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).****Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	13,16 mm
Ašmenys	HSS E PM
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	100 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	9 mm
Kiaurymės Ø	11,8 mm
Sriegio gylis	39,48 mm
Vijų skaičius colyje	19
Sriegio dydis	G1/4
Sriegio žingsnis	1,337 mm

Koto Ø D _s	11 mm
Serija	Master Tap
Danga	DLC
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Tolerancijos klasė	ISO 228
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	35 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	32 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N
PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N
CuZn	tinka	25 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka

šlapias, min.

tinka