

**Garant****GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, MF: 5X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	136230 5X0,5
GTIN	4067263830535
Produktų klasė	111

**Aprašymas****Modelis:**

**High-Performance sriegikliai**, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniams**. Kintamo žingsnio drožialaužiai užtikrina **optimalų drožlių pašalinimą ir proceso patikimumą**.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.**
- **Kintamas drožialaužių griovelių žingsnis**
- **Trumpa pjūvio forma E**

**Techninis aprašymas**

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Koto $\varnothing D_s$	3,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio dydis	M5x0,5
Norma	Gamykliniai standartai
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Ašmenys	HSS E PM
Drožių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	15 mm
Koto kvadratas $\square$	2,7 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Kiaurymės $\varnothing$	4,5 mm

Sriegio Ø	5 mm
Sriegio tipas	MF
Danga	DLC
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Spalvinis žymėjimas	geltona
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aluminis	tinka	35 m/min	N
Aluminis (trumpadrožlis)	tinka	32 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N
PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N
CuZn	tinka	25 m/min	N

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka