

Garant

GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis vielinių sriegių įdėklams, DLC, EG-M: EG-M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	133555 EG-M10
GTIN	4067263830290
Produktų klasė	11I

Aprašymas

Modelis:

High-Performance sriegikliai, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniams**. Ypač ilgi **drožlių grioveliai** ir kakliuko ilgis, skirtas naudoti **sriegio gyliams iki 4xD**.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.**
- **Ypač ilga drožlių griovelių forma.**

Paskirtis:

Tvirtinimo sriegio EG gamybai pagal metrinį ISO sriegį **DIN 8140** skirto **vieliniams sriegių įdėklams STI** (Screw Thread Insert).

Pastaba:

Neviršykite nurodyto **pirminio gręžimo Ø** (žr.lentelę) !

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E PM
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Koto Ø D _s	9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tolerancijos klasė	6HX mod.

Kiaurymės Ø	10,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	10 mm
Sriegio gylis	40 mm
Danga	DLC
Sriegio tipas	EG-M
Profilio kampas	60 laipsniai
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 4xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	35 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	32 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N
PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N
CuZn	tinka	25 m/min	N

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka