

Garant**GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, MF: 16X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132810 16X1,5
GTIN	4067263830177
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

High-Performance sriegikliai, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniams**. Ypač ilgi **drožlių grioveliai** ir kakliuko ilgis, skirtas naudoti **sriegio gyliui iki 4xD**.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.**
- **Ypač ilga drožlių griovelių forma.**

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	130 mm
Kiaurymės Ø	14,5 mm
Ašmenys	HSS E PM
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio Ø	16 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio dydis	M16×1,5
Sriegio gylis	64 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Sriegio tipas	MF
Norma	Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	DLC
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 4xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	35 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	32 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N
PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N
CuZn	tinka	25 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.

tinka