

Garant
GARANT Diabolo VHM mikro freza, TiAlN, Ø DCxL1: 1,5X16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	201632 1,5X16
GTIN	4062406386610
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:
GARANT Diabolo

Speciali geometrija, danga ir kietlydinis efektyviam **grūdintų plienų apdirbimui**. Taip pat tinka ir **elektrolitinio vario apdirbimui**. Dvigubai pagaląsti pjovimo dantys užtikrina tikslų grūdintojo plieno apdirbimą.

Posvyrio kampas $\alpha = 16^\circ$.

Ypač stabilus kotas ilgesniam tarnavimo laikui pasiekti.

Tolerancija:

· **Sužeminto koto Ø: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

Pastaba:

Jei įrankis su ilga darbine dalimi, a_p naudokite adapterį!

Vertės:

griovelis: $a_p = 0,05 \times D \times a_p$ korr

Šoninis apdirbimas: $a_p = 0,1 \times D \times a_p$ korr

Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį v_f , naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apskukų skaičių! Pvz.: $v_f = 18000 [1/\text{min}] \times f_z [\text{mm}/\text{Z}] \times z$

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	16 mm
Pjovimo greitis v_c pjauant plieną < 65 HRC	33 m/min
Dantų skaičius Z	2
Sužeminto koto Ø D_1	1,44 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 65 HRC	0,012 mm

Pataisinis faktorius $a_{p, \text{korr}}$	0,5
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC	0,017 mm
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h5
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Tolerancija Nominalusis \emptyset	0 / -0,005
Koto $\emptyset D_s$	6 mm
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	1,5 mm
Bendras ilgis L	54 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	2,3 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Serija	Diabolo
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,1xD apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjovimo gylis 1xD
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelčių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	190 m/min	P

Plienas <1400 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <50 HRC	tinka	120 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	100 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	72 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	55 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	50 m/min	H
Plienas <70 HRC	tinka	45 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	140 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		