



Našus aušinimo-tepimo koncentratas ir alyva pjūklams WM, Talpa: 5l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	084244 5
GTIN	2050002070400
Produktų klasė	08J

Aprašymas

Modelis:

HO-aušinimo-tepimo koncentratas ir WM pjūklų alyva yra universali, su vandeniu maišoma aušinimo-tepimo priemonė, skirta standartinėms apdirbimo užduotims. **Galiojimo laikas – 12 mėnesių. Nepavojinga medžiaga!**

Su vandeniu maišoma aušinimo-tepimo priemonė – be boro rūgšties, be antrinių aminų ir be chloro

HO-aušinimo tepimo koncentratas ir WM pjūklų alyva yra su vandeniu maišoma aušinimo-tepimo priemonė, sukurta naudojant bekvapę, rafinuotą bazinę alyvą. Specialūs emulsikliai užtikrina puikų veikimą ir virsta pusiau permatoma emulsija. Todėl **HO aušinimo-tepimo koncentratas ir WM pjūklų alyva** yra stabilūs ir užtikrina patikimą apsaugą nuo korozijos net esant mažoms koncentracijoms. Specialiai parinkti AW priedai leidžia apdirbti dideliu pjovimo greičiu.

Aušinantis tepalas **be chloro ir boro rūgšties** atitinka **aukštus reikalavimus**. Aukšto slėgio priedai neleidžia nusitrinti tepimo plėvelei; net prie didelės apkrovos ant pjovimo įrankio išlieka molekulinio storio sluoksnis.

Privalumai:

Koncentratai **saugo nuo rūdžių**, tausoja laką ir yra **fiziologiškai nekenksmingi**, puikiai **apsaugo nuo bakterijų**, nedirgina odos.

Paskirtis:

Skirtas tiekti vidiniam aušinimo skysčiui (IKZ) ir aukštam slėgiui.

Pjovimo režimai:

- **Lengvas metalo apdirbimo procesas: maišymo santykis 1 : 20**
- **Sunkūs metalo apdirbimo procesai: maišymo santykis 1 : 15**
- **Sunkūs metalo apdirbimo procesai: maišymo santykis 1 : 10**

Techninis aprašymas

pH vertė	9,4–9,7
Forma	skyst.
Spalva	gintaro spalvos
Kinematinė klampa	80–140 mm ² /s
Laikymo temperatūra	5 - 40 °C
Modelis	Kanistras
Produkto rūšis	Aušinimo-tepimo priemonė
Refraktometro vertė	1,7