

Garant**ZCMX 070302, Rūšis: HUZ310**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268428 HUZ310
GTIN	4067263802266
Produktų klasė	21E

Aprašymas

ZCMX 070302 HUZ310 Kietlydinys: HUZ310

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Tekinimo pastūma: 0,05 - 0,4 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,3 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,3 mm
Kietlydinys	HUZ310
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	N
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Tekinimo pastūma	0,05 - 0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 070302
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	14 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui