

Garant**ZCMX 070304, Rūšis: HUZ310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268439 HUZ310
GTIN	4067263802631
Produktų klasė	21E

Aprašymas

ZCMX 070304 HUZ310 Kietlydinys: HUZ310

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Tekinimo pastūma: 0,05 - 0,4 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,3 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 070304
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Danga	be dangos
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	N
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tekinimo pastūma	0,05 - 0,4 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,3 mm
Kietlydinys	HUZ310
tinka įrankiui, kurio Ø D _c	14 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui