

Garant**ZCMX 070304, Rūšis: HBZ310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268439 HBZ310
GTIN	4067263802648
Produktų klasė	21E

Aprašymas

ZCMX 070304 HBZ310 Kietlydinys: HBZ310

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Tekinimo pastūma: 0,05 - 0,4 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,3 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 070304
Kampo spindulys	0,4 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,3 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	HBZ310

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Danga	PVD
Tekinimo pastūma	0,05 - 0,4 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	14 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui