

**Garant****HM grąžtas su viena pjovimo briauna Bendras ilgis L 300 mm, AlTiN, Ø: 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	124003 7
GTIN	4067263121435
Produktų klasė	10D

**Aprašymas****Modelis:**

Grąžtas su viena pjovimo briauna ir tiesiais grioveliais, standartiškai skirtas gręžimo gyliui iki 1000 mm, bet pagal užsakymą iki 6000 00. Universalios formos grąžto viršūnė leidžia saugiai dirbti su įvairiomis medžiagomis.

**Pastaba:**

Norint patikimai naudoti giluminius gręžtuvus, reikia bent 4 x D kiaurymės, padarytos su pagalbinės kiaurymės grąžtu Nr. 122736 arba Nr. 231605, aliuminiui reikia didesnio skersmens kiaurymės su pagalbinės kiaurymės grąžtu Nr. 122606. Giliosioms kiaurymėms > 50 x D įrankis turi būti prilaikomas su rėmeliu 50 x D intervalais. Nurodytas L/D santykis atitinka mažiausią pasiekiamą gręžimo gylį naudojant atitinkamą giliųjų kiaurymių grąžtą. Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ . Rekomenduojamas aušinimo skysčio slėgis > 40 bar.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	249,5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	7 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	239 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Danga	AlTiN
Ašmenys	HM

Smailas kampas	125 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 40 bar
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto	taip, kreipiamasis grąžtas
Pusiau standartinis	taip

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	P
Ketus	tinka	80 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		