

Garant**CNMG 120416, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250328 HB7130-2
GTIN	4067263290612
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120416 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VG
Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7130-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	VG
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,

Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120416
Kampo spindulys	1,6 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Danga	padengtas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui