


Garant**SNMG 120412, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251226 HB7130-2
GTIN	4067263290827
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120412 HB7130-2 Kampo spindulys: 1,2 mm
Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Danga	padengtas
Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	VM
Kietlydinys	HB7130-2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120412
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui