

## Garant

### GARANT Diabolo VHM sferinė mikro freza, TiAlN, Ø Dc × L1: 2X12mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	207377 2X12
GTIN	4062406387990
Produktų klasė	11X

## Aprašymas

### Modelis:

#### GARANT Diabolo:

speciali geometrija, danga ir kietlydinys efektyviam **grūdinto plieno apdirbimui**. Taip pat tinka ir **elektrolitinio vario apdirbimui**.

Posvyrio kampas  $\alpha = 16^\circ$ .

Stabilus kotas ilgesniam tarnavimo laikui pasiekti.

Tolerancijos:

- **pjovimo briaunos spindulys: spindulio kontūras = 0 / -0,005 mm;**
- **sužeminto koto Ø: D<sub>1</sub> = 0 / -0,01 mm.**

#### Pastaba:

Jei įrankis su ilga darbine dalimi, a<sub>p</sub> naudokite adapterį!<br>Vertės:<br>kopijavimas: a<sub>p</sub> = 0,05×D×a<sub>p,korr</sub><br>**Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių!** Pvz.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

## Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L <sub>1</sub> kartu su sužemintu kotu	12 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	2 mm
Bendras ilgis L	54 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	1,6 mm
Pastūma f <sub>z</sub> frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC	0,033 mm
Sužeminto koto Ø D <sub>1</sub>	1,94 mm

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Pataisinis faktorius $a_{p\text{ korr}}$	0,9
Dantų skaičius Z	2
Pjovimo briaunos spindulys $R_1$	1 mm
Serija	Diabolo
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	0 / -0,005
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,05×D frezavimui kopijuojant
Kotas	DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	raudoni
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	190 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <50 HRC	tinka	120 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	100 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	72 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	55 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	50 m/min	H
Plienas <70 HRC	tinka	45 m/min	H

INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
CuZn	tinka	140 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		