

**Garant****CCMT 120408, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260066 HB7130-2
GTIN	4067263290902
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CCMT 120408 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	VS
Danga	padengtas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Tolerancija	M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7130-2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui