


Garant**SCMT 09T308, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260744 HB7130-2
GTIN	4067263290964
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 09T308 HB7130-2 Kampo spindulys: 0,8 mm
Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VS
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

Techninis aprašymas

Danga	padengtas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7130-2
Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T308

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui