

Garant**SCMT 120408, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260750 HB7130-2
GTIN	4067263290971
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 120408 HB7130-2 Kampo spindulys: 0,8 mm
Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VS
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HB7130-2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Danga	padengtas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120408
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui