

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E, TiCN, M: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132450 M5
GTIN	4045197071651
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Gili vidinė įpjova. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlės.

Specialiai pritaikyta **sunkiai apdirbamam plienui iki 850 N/mm²**.

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	4,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	5 mm
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	10 mm

Duomenų lapai

Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M5
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	16 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	19 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	4 m/min	S
Inkonelis	tinka	2 m/min	S
CuZn	ribotai tinka	16 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

