

Garant**TNMG 160404, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251432 HB7140-2
GTIN	4067263315186
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Drožialaužis	VS
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Danga	padengtas
Kietlydinys	HB7140-2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui