


**Garant****SCMT 09T304, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260742 HB7140-2
GTIN	4067263315827
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Danga	padengtas
Kietlydinys	HB7140-2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui