

Garant**RPKW 1204MOT, HB7605, Tipas: HART****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212058 HART
GTIN	4062406390396
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm. Kad būtų galima naudoti visas šešias pjovimo briaunas, negalima viršyti 3 mm a_p .

Pastūma f_z per dantį: 0,15 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RPKW 1204MOT

Tipas: HART

Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RPKW 1204MOT
Tipas	HART
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7605
Pastūma f_z per dantį	0,15 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <50 HRC	tinka	110 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	90 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	65 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	50 m/min	H
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		