

Garant**TCMT 110208, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260954 HB7140-2
GTIN	4067263329626
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 110208 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110208
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Kietlydinys	HB7140-2
Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	VS
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui