

Garant**TCMT 110204, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260952 HB7140-2
GTIN	4067263329619
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 110204 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110204
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min

Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožialaužis	VS
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui