

Garant**TCMT 110202, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260950 HB7140-2
GTIN	4067263329602
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 110202 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110202
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Drožlialaužis	VS
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Danga	padengtas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Kietlydinys	HB7140-2
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui