

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, dešininis, Ø DC: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268408 18
GTIN	4062406392628
Produktų klasė	21K

Aprašymas**Modelis:**Cilindrinis kotas **su pavalkėliu.****Paskirtis:**

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

Pastaba:

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.**
- **Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).**
- **Gręžiant didesnį Ø nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).**

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 44 (IP10; 2 Nm)
Nominalus Ø D	18 mm
Koto ilgis L _s	56 mm
Ø d ₂	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZCMX 09..
Koto Ø D _s	25 mm
Naudingasis ilgis L ₁	40,5 mm

Iškyšos ilgis L _A	53 mm
Serija	„4 in 1“
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 43	269028 43
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 44	269028 44