




Indikatoriniai vidmačiai KT, Matavimo diapazonas: 100-510mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435125 100-510
GTIN	2050002074408
Produktų klasė	46D

Aprašymas

Modelis:

Dviejų taškų vidmatis, **modelio Schwenk** pagrindu. Skirta vidinių profilių ir dantytų griovelių, įpjovų ir pleištnių profilių matavimams. Labai tikslus ir patikimas dėl galimybės keisti matavimo kaiščio eigą aplenkiant segmentą. Naudojant keičiamus antgalius galima išmatuoti didelį plotą. Rutulinių antgalių tvirtinimui skirti matavimo antgaliai su vidiniais sriegiais. HM rutulius galima rinktis nuo Ø0,5mm kas 0,001 mm (tolerancija < 2µm).

Tiekimo sudėtis:

Prietaiso laikiklis su kontaktiniu kaiščiu ir matavimo antgaliais, be rutulinių antgalių ir ekrano.

Priedai pasirinktinai:

Rutuliniai įdėklai su HM rutuliais, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322.

Pastaba:

Matavimo kamščių saugiam ir greitam matavimui reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Matavimo gylis	235 mm
Matavimo diskų kiekis	4
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 µm
Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 510 mm

Liestukų skaičius	5
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis