

Garant
Mašininis sriegiklis HSS-E, TiCN, M: M8

Užsakymo data

Užsakymo numeris	132450 M8
GTIN	4045197071675
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:

Gili vidinė įpjova. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.

Specialiai pritaikyta **sunkiai apdirbamam plienui iki 850 N/mm²**.

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 6,8 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	6,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Sriegio Ø	8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 371

Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	16 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M8
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	16 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	19 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M

Ti >850 N/mm ²	tinka	4 m/min	S
Inkonelis	tinka	2 m/min	S
CuZn	ribotai tinka	16 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		