



Greitaeigė freza 7792VX, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221903 32/3
GTIN	4059782504875
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniajam frezavimui.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių dydis	09
Keičiamų plokštelių varžtas	229918 (T15; 2,1 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	1,5 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 0904
Koto Ø D_s h6	32 mm
Ø D_3	17 mm
Iškyšos ilgis L_1	40 mm
Bendras ilgis L_{viso}	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	taip

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,88 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	16,3 mm
Reguliuojamas kampas κ	13 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229918
-------------------	--------