



## Greitaeigė freza 7792VX, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221905 20/2
GTIN	4059782503991
Produktų klasė	28R

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

### Techninis aprašymas

Ø D <sub>3</sub>	9 mm
Tvirtinimo sriegis M	M10
Keičiamų plokštelių varžtas	229915 (T7; 0,8 Nm)
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	35 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	0,9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XP.. 0603
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Keičiamų plokštelių dydis	06
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	8,2 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,4 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas

229915