

Garant**Mašininis sriegiklis ketui, TiCN, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132550 M4
GTIN	4045197071880
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su tiesiais grioveliais ir trumpa pjova (2–3 žingsniai).****Privalumai:**

- **Atsparesni susidėvimui, dėl specialios dangos.**
- **Didesnis pjovimo greitis.**
- **Apdirbimo metu galima nenaudoti aušinimo - tepimo priemonių.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Kiaurymės Ø	3,3 mm
Sriegio Ø	4 mm
Norma	DIN 371

Koto $\varnothing D_s$	4,5 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Koto kvadratas \square	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus	tinka	16 m/min	K
GGG	tinka	14 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

