

Garant**Mašininis sriegiklis HSSE-PM, DLC, M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132610 M8
GTIN	4045197648822
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Su naujausios kartos **DLC danga sp². Tvirtas**, su **vidine įpjova** ir **specialia pjovimo briaunos geometrija vario ruošinių apdirbimui**. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 6,8 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	6,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Sriegio Ø	8 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	90 mm

Koto kvadratas □	6,2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M8
Danga	DLC
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	CS
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius