

Garant**Mašininis sriegiklis ketui, TiCN, M: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132550 M5
GTIN	4045197071897
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su tiesiais grioveliais ir trumpa pjova (2–3 žingsniai).****Privalumai:**

- **Atsparesni susidėvimui, dėl specialios dangos.**
- **Didesnis pjovimo greitis.**
- **Apdirbimo metu galima nenaudoti aušinimo - tepimo priemonių.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,8 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,2 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	4,2 mm
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	5 mm
Norma	DIN 371

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	15 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M5
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus	tinka	16 m/min	K
GGG	tinka	14 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

