

Garant**Žalvario mašininis sriegiklis trumpas, be dangos, M: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132600 M10
GTIN	4045197072160
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su 6° priekiniu kampu ir trumpa įpjova (2–3 žingsniai).****Paskirtis:**

Naudoti mašiniam arba rankiniam apdirbimui.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 8,5 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	10 mm
Kiaurymės Ø	8,5 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Norma	DIN 352
Koto Ø D _s	7 mm

Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	30 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M10
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus (G)	ribotai tinka	10 m/min	K
CuZn	tinka	13 m/min	N
sausasis	tinka		