

**Garant****VHM glotniojo apdirbimo freza, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 10,5X3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208024 10,5X3
GTIN	4062406397029
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**

**Su nauja našia danga**, užtikrinančia maksimalų tarnavimo laiką. Pjauna šonine briauna su pakaitomis įstrižai išdėstytais dantimis. Šoniniai paviršiai nėra užgalšti

**Pastaba:**

Tinka diskų griovelių frezavimui pagal DIN6888.

$f_z$  skirta  $a_p = 0,1 \times D$ .

**Naujas produktas vietoje Nr. 208025.**

**Techninis aprašymas**

segmentinių pleiščių grioveliams DIN 6888	3,0×3,7 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	10,5 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Dantų skaičius Z	6
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Tipas	N
Sužeminto koto Ø D <sub>1</sub>	4,2 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	3 mm
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	DIN 850 D/F
Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Griovelių freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	67 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	63 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		