

Garant**VHM T formos griovelių freza, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 28X12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208026 28X12
GTIN	4062406397210
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Su nauja našia danga, užtikrinančia maksimalų tarnavimo laiką. Freza pjauna šoniniu ir abiem galiniais paviršiais. Per abipus įstrižai išdėstyti dantis (kryžminius).

Pastaba:

T formos griovelių frezavimui pagal DIN 650.

Pilnam įpjovimui f_z su pastūma 50 %.

Naujas produktas vietoje Nr. 208032.

Techninis aprašymas

Tipas	N
Bendras ilgis L	85 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
skirta T formos grioveliams DIN 650	16 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Sužeminto koto Ø D_1	13 mm
Įpjovimo briaunos Ø D_c	28 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Dantų skaičius Z	6
Įpjovimo briaunos ilgis L_c	12 mm

Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 851
Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis Ø	d11
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	10 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Griovelių freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	105 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		