

Garant**VHM T formos griovelių freza, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208027 12,5X6
GTIN	4062406397234
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Su nauja našia danga, užtikrinančia maksimalų tarnavimo laiką. Šoniniai dantų paviršiai yra šlifuoti, todėl įrankis neužstringa detalėje. Su rupiojo ir glotniojo apdirbimo profiliu.

Pastaba:

T formos griovelių frezavimui pagal DIN 650.

Pilnam įpjovimui f_z su pastūma 50 %.

Naujas produktas vietoje Nr. 208034.

Techninis aprašymas

skirta T formos grioveliams DIN 650	6 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,033 mm
Dantų skaičius Z	6
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	12,5 mm
Tipas	NF
Bendras ilgis L	57 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	5 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	6 mm

Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 851
Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis Ø	d11
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	10 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Griovelių freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	105 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		