



## Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221908 40/5
GTIN	2050002058569
Produktų klasė	28R

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniam frezavimui.

### Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229918 (T15; 2,1Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 0904
Keičiamų plokštelių dydis	09
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	1,5 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	40 mm

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	32 mm
$\varnothing D_3$	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	65 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	78 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	24,3 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,59 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	13 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	229918
-------------------	--------