



## Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/5Lmm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221908 63/5L
GTIN	4059782504622
Produktų klasė	28R

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

### Techninis aprašymas

Ø D <sub>3</sub>	36 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	3,5 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XE.. 1605
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	40 mm

Keičiamų plokštelių varžtas	229920 (TP20; 7,6Nm)
Keičiamų plokštelių dydis	16
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	99 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	29,3 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,68 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	16 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	229920
-------------------	--------