



Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 42/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221908 42/4
GTIN	2050001705914
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniam frezavimui.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	42 mm
Keičiamų plokštelių dydis	09
Keičiamų plokštelių varžtas	229918 (T15; 2,1Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	32 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 0904
Ø D ₃	21 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	63 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	82 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	20,3 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,85 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	12 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229918
-------------------	--------