



## Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 100/8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221908 100/8
GTIN	4059782504585
Produktų klasė	28R

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XE.. 1605
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	3,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229920 (TP20; 7,6Nm)
Tvirtinimo kiaurymės $\emptyset$	32 mm
$\emptyset D_3$	73 mm
Keičiamų plokštelių dydis	16

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	50 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	173 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	198 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	72,3 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,28 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	16 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	229920
-------------------	--------