



Greitaeigė freza 7792VX, Cilindrinis kotas, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221900 32/2
GTIN	4059782504318
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniajam frezavimui.

Techninis aprašymas

Koto $\emptyset D_s$ h6	32 mm
Bendras ilgis L_{viso}	250 mm
Keičiamų plokštelių dydis	12
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD..
Keičiamų plokštelių varžtas	229908 (T15; 3,1 Nm)
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	32 mm
$\emptyset D_3$	11 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Iškyšos ilgis L_1	70 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\text{max}}$	62 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,67 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	10,3 mm
Reguliuojamas kampas κ	12 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas

229908